

# scm brusilica Sandya 900

novi model brusilice **Sandya 900** namenjena je srednjim i velikim firmama koje traže svestrano rešenje sa vrhunskim kvalitetom obrade. Posle uvođenja modela Sandya 300 i Sandya 600 koje su namenjene malim i srednjim firmama, **SCM** je proširio ponudu novim modelom koji pruža fleksibilnost primene, visoku produktivnost i vrhunski kvalitet obrade.

**Sandya 900** može zadovoljiti sve potrebe kalibrisanja i brušenja, primenom naprednih tehničkih rešenja i odgovarajućih agregata za obradu. Valjak za brušenje, diht glava, brusna papuča, specijalni agregat za fino brušenje, valjak za izvlačenje godova postižu najbolje rezultate na masivu, MDF-u, furniru i ofarbanim panelima.

## tehnički podaci

	BROJ AGREGATA	2 (M2)	3 (M3)
Širina panela, maksimalna	mm	1350	1350
Visina panela, min/max.	mm	4 ÷ 170	4 ÷ 170
<i>za verziju sa pokretnim radnim stolom</i>			
Visina panela, min/max.	mm	4 ÷ 200	4 ÷ 200
<i>za verziju sa fiksim radnim stolom</i>			
Dimenzije brusne trake	mm	1370 × 2620	1370 × 2620
Glavni motor	kW	11	
Glavni motor, agregat br.1	kW		11
Glavni motor, agregat br.2 i 3	kW		11
Motor transportne trake, sa 2 brzine	kW	0,45/0,8	
Motor transportne trake, sa 2 brzine	kW		0,6/1,3
Brzina transportne trake	o/min	4,5/9	4,5/9

## oprema




### LOGIC TS

Upravljačka jedinica sa touch screen tehnologijom omogućava jednostavno, pouzdano i bezbedno upravljanje svim funkcijama brusilice. Sa 120 različitih radnih programa moguće je pripremiti mašinu za bilo koji posao, pa brusilicu mogu koristiti i neiskusni rukovaoci. a


### MESAR brusna papuča

Brusna papuča podeljena je u segmente radi bolje osetljivosti, sa elektronskom kontrolom aktiviranja segmenata, koristiti za fino brušenje. Povećanjem pritiska može se koristiti i agresivno na izabranom materijalu.



### Ventilator u postolju

Umanjeni gabariti mašine i sniženi nivo buke zahvaljujući ventilatoru za vakumsko stezanje koji je postavljen u postolje mašine, ispod radnog stola.



### Ujednačeno habanje brusne trake

LED diode postavljene na ulazu obavestavaju rukovaoca kada je mašina spremna za radi i gde treba postaviti panel koji se brusi radi ujednačenog habanja brusne trakee.



### Agregat za fino brušenje

ujednačen kvalitet obrade upotrebom lamelnog nosača brusne trake unapređuje hlađenje trake, kopiranje u kombinaciji sa MESAR brusnom papučom obezbeđuje vrhunsku preciznost i kvalitet brušenja.



Na slici SCM Sandya 900

GATECH

## VERZIJE

Sandya 900 M2 Sandya 900 M3

